

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://hmru.nt-rt.ru/> || hmr@nt-rt.ru

Индукционные запайщики серии HL-2000



Индукционные запайщики серии HL-2000 — предназначены для запайки горлышек контейнеров и банок фольгой — продукт на выходе герметично закрыт. Запайка горлышка фольгой исключает протекание продукции под крышкой даже при внешнем давлении на бутылку.

Индукционные запайщики серии HL-2000 Характеристика
 Непрерывная работа, высокая производительность, система диагностики, удобство настройки и эксплуатации, компактный, эргономичный дизайн, дополнительные опции (подвес, штатив), индустриальный аппарат повышенной надежности.

Индукционные запайщики серии HL-2000 Применение
 Используется в медицине, химической, пищевой, легкой промышленности. Высокое производство на фоне низкой цены делают его привлекательным для малых и средних предприятий, нуждающихся в недорогом и качественном решении вопросе герметичной упаковки своей продукции (напитки, растворитель, кофе, супы и каши быстрого приготовления). Несомненным достоинством этого аппарата являются небольшие габаритные размеры, исключительная простота в управлении, в применении присущая всем аппаратам индукционной запайки.

Индукционные запайщики серии HL-2000 Параметры и спецификации

Характеристики	HL -2000A	HL -2000B	HL -2000C
Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60		
Мощность (Вт)	2000 (регулируемый)		
Диаметр запечатывания (мм)	φ 16-50	φ 50-80	φ 70-120
Скорость запечатывания (м/мин)	2.4-12 (φ30мм PE сосуд, 120 сосудов/мин)		
Высота сосуда (мм)	30-260 (по выбору)		
Размеры индуктора (мм)	850*120*90		950*180*130
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	Основная часть: 600*450*1200 конвейер:1800*500*1300		
Вес нетто (кг)	Главная часть:90 конвейер:80		Главная часть: 90 конвейер: 90